

ATTACHES SUR AXES

Rondelles d'arrêt à montage axial Série

«Fixes 2 languettes» & «Fixes multi-languettes»

Préconisation d'emploi :

Ces fixes sont montées sur toutes tiges lisses et permettent la fixation élastique de pièces légères. Elles sont particulièrement économiques tout en assurant un assemblage insensible aux vibrations.



TYPE 1 : 2 LANGUETTES

FORMES



Forme 1



Forme 2



Forme 3



a



b

TYPE 2 : MULTI-LANGUETTES

FORMES



1



2



3



4




5

Ø d	REFERENCE	A	B	C	e	TYPE	FORME
2	FPL 3007 ▲	15	8		0,3	1	2a
2.5	FPL 3017 ▲	15	8		0,3	1	2a
2.5	FR 3422 ZN	6		1,5	0,25	2	1
3	FR 3403 ▲	9			0,3	1	1a
3.5	FRL 3411 ▲	9			0,3	1	1a
4	SFP 0212 ▲	14,2	9,5		0,35	1	2a
4	FPL 3012 ▲	18	10		0,4	1	2a
4	FR 3404 ▲	12			0,4	1	1a
4	FR 3404 B ■	12			0,4	1	1a
4	FR 3424 ▲	10,5			0,4	1	1a
4	SFO 6045 ZB	11		1,6	0,2	2	4
5	SFO 5965 ZH	11,6		1,6	0,3	2	4
5	FR 3405 ▲	15			0,4	1	1a
6x2	FPS 3116 B ■	18	10	3	0,3	1	2a
6	SFR 6906 ▲	18			0,5	1	1b
6	FR 3406 ▲	15			0,4	1	1a
8	FRL 3458 DA	15		1,2	0,3	2	3
8	FRL 3457 ZH	22		3	0,3	2	2
10	FR 3410 DC	23,5			0,5	1	1a
12	SFR 5460 ZC	22		1,4	0,5	2	5
14	FRL 8527 B ■	34,3		4	0,4	2	4
16	FPL 3026 ZB	28	22		0,4	1	3b
20	FRL 3456 ▲	28,6		1,5	0,4	2	2

Préconisation de montage :

1. Pré-montage manuel de la rondelle "Fixe" en bout d'axe de préférence chanfreiné.
2. Confirmation du montage de la rondelle "Fixe" à l'aide d'un outil simple.



RONDELLE

MATIERE	Acier à ressort traité
TRAITEMENT	Voir tableau sur le rabat
DE SURFACE	à l'exception des références ▲▲ : phosphatation ; ■* : inox
COULEUR	Voir tableau sur le rabat à l'exception des références ▲▲ : noir